

Productinformatie

97 52 36 SB

KNIPEX PreciForce®

Krimptang

- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



Algemeen

Artikel-nr.	97 52 36 SB
EAN	4003773052579
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	490 g
Afmetingen	220 x 70 x 30 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders + stootverbinders
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



97 52 36