

Termékinformációk

98 13 40

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Csavarhúzó hatlapfejű imbusz csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ○

Általános

Cikkszám	98 13 40
EAN	4003773026358
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	55 g
Méret	182 x 30 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Pengehossz	75,0 mm
Kulcsnyílás S	4,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	15,0 mm
Fogantyúhossz	107 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk