

fetra vierwandwagens MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
platform van hout, opbouw 4
wanden (massief), constructie van
staal (gelast) met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, met TPE-banden



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 118629

fetra Vierwandwagen MULTIVARIO

Draagvermogen 600 kg

vierwandwagens













- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform van hout
- opbouw 4 wanden (massief)
- 1 lengtewand uitneembaar
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
type wagen	platformwagen	kleur	briljantblauw // RAL5007
type platformwagen	vierwandwagens	materiaal verwerking	gelast

draagvermogen	500 kg	euronorm	nee
laadhoogte	270 mm	schuifbeugel	2 stuks
lengte laadvlak	1000 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	600 mm	borgrand	nee
materiaal platform	hout	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
constructies	4 wanden (massief)	banden	TPE
hoogte constructies	500 mm	wielstand	rechthoekig
constructies functie	1 lengte wand uitneembaar	norm	EN 1757-3 (rem)
nestbaar	nee	garantie	10 jaar
materiaal onderstel	staal	gewicht	47 kg

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119477		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

