

## Hymer ladder SC 40

16 sporten met profiel, balklengte  
4,59 m, van aluminium

Artikelnummer: 147620



**HYMER**



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## Hymer Aanlegladder SC 40






ladder

- 16 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 4,95 m
- balklengte 4,59 m
- sporten breedte 300 mm
- breedte 355 mm
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 8,6 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
materiaal	aluminium	onderbouw	dwarstraverse
lengte paal	4,59 m	gebruik	eenzijdig
werkhoogte	4,95 m	in-/uitklapbaar	nee
sporten aantal	16	verrijdbaar	nee
type trede/sport	sporten met profiel	ladder voor op de trap	nee
breedte sporten	300 mm	norm	DIN EN 131
breedte	355 mm	garantie	10 jaar
binnenbreedte	300 mm	gewicht	8,6 kg
breedte dwarstraverse	0,81 m		

## Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
231359		set opzettreden, voor staande ladder met sporten, van aluminium
231360		opzettrede, voor staande ladder met sporten, van aluminium
656137		wandafstandshouder, voor staande ladder met sporten
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg