



Schake afzethek Basic

hoogte x lengte 1000 x 2000 mm,
van kunststof in wit/rood, met
lampadapter, voorgemonteerd

Artikelnummer: 150160



Schake Afzethek Basic met lampadapter

afzethek



- geschikt voor buiten
- hoogte x lengte 1000 x 2000 mm
- van kunststof in wit/rood
- met lampadapter, voorgemonteerd
- getest conform TL Absperntechnik 97



Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	materiaal	kunststof
afzetsysteem	hek	kleur	wit/rood
type hek	afzethek	bouwhek uitrusting	lampadapter, voorgemonteerd
plaats van toepassing	buiten	lampadapter	ja
hoogte	1000 mm	certificering	getest conform TL Absperntechnik 97
lengte	2000 mm	gewicht	16 kg

Gerelateerde Producten

150129		voetplaat voor afzethek, hoogte x breedte x diepte 120 x 800 x 400 mm, met zijdelingse grepen, van kunststof in zwart
150132		magazijn- en transporttraverse voor afzethek, lengte 2000 mm, plaats voor 20 hekken, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit