

## Krause multifunctionele ladder

2 x 9 sporten met profiel, balklengte  
2,6 - 4,35 m, van aluminium

Artikelnummer: 184335



## Krause Multifunctionele reformladder

### Combineerbare staande en schuifladder, tweedelig

multifunctionele ladder

- trap beide zijden
- 2 x 9 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 5,25 m / 3,85 m
- balklengte 2,6 - 4,35 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 10 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele ladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	2,6-4,35 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	5,25 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte als ladder	3,85 m	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	2 x 9	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	certificering	TÜV getest
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	10 kg

## Gerelateerde Producten

233631



inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg, van aluminium

## Dit past ook bij ...

149286



vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm

505371



afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal diameter 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood