

RAU

verrijdbaar ladeblok voor werkbank adlatus 600

hoogte x breedte x diepte 565 x 580 x 650 mm, draagvermogen 450 kg, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 222160

RAU Verrijdbaar ladeblok adlatus 600

als praktische uitbreiding van het werkoppervlak



verrijdbaar ladeblok voor werkbank

- hoogte x breedte x diepte 565 x 580 x 650 mm
- draagvermogen 450 kg
- met beugelgreep, afrolrand en antislipmat
- 2 lade(n)
- laden hoogte 2x180 mm
- laden breedte x diepte 490 x 560 mm
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- draagvermogen per lade 100 kg
- greeplijst met schrijfvlak
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	sluitsysteem	centrale vergrendeling
type tafel	accessoire	onderbouwen uitrusting	beugelgreep, afrolrand, antislipmat
voor tafeltype	werkbank	draagvermogen	450 kg
hoogte	565 mm	materiaal romp	staal
breedte	580 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	650 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
laden aantal	2 stuks	materiaal front	staal
laden aantal x hoogte	2x180 mm	oppervlak front	m. poedercoating
ladebreedte	490 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
ladediepte	560 mm	verrijdbaar	ja
draagvermogen lade	100 kg	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie	garantie	5 jaar
uittrekbare lade	90 %	levering	voorgemonteerd
greep	greeplijst met schrijfvlak	gewicht	45,71 kg
beletteringsveld	beletteringsstrook		

Gerelateerde Producten

222284		indelingsset voor lade, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm, in wit
222286		bak voor lade, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, in zwart

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm