

## container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 950 x 1200 x 800 mm, inhoud 535 l, van polyethyleen in rood, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 225301



## Maxi-container

container met grote capaciteit



- hoogte x lengte x breedte 950 x 1200 x 800 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 650 x 1130 x 730 mm
- inhoud 535 l
- wiel Ø 125 mm
- maten afgestemd op europallet
- van polyethyleen in rood
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 zwenkwielen
- Met hefapparaten transporteerbaar
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

## Technische details




baktype	container met grote capaciteit	wand uitrusting	verstevigingsribben
euronorm	ja	vloerconstructie	gesloten

inhoud	535 l	bodemversteving door	verstevigingsribben
hoogte	950 mm	bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar
binnenhoogte	650 mm	draagvermogen dynamisch	300 kg
lengte	1200 mm	stapelbaar	ja
binnenlengte	1130 mm	vouwbaar	nee
breedte	800 mm	onderrijdbaar	ja
binnenbreedte	730 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
materiaal	polyethyleen	wiel-ø	125 mm
stabiliteit/versteving/schoren	verstevigingsribben	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
recyclebaar	ja	kleur	rood
wandconstructie	gesloten	gewicht	26 kg

## Gerelateerde Producten

223101		oplegdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit, lengte x breedte 1200 x 800 mm, in grijs
230142		scharnierdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit, voor bak lengte x breedte 1200 x 800 mm

## Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd