

Bauer box de rétention

Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables, hauteur x largeur x profondeur 1730 x 1535 x 1290 mm, pour fût 2 x 200 litres, Équipé de tablette de rétention avec caillebotis, fourreaux pour fourche

Numéro d'article: 254718



box de rétention

- stockage passif
- pour stockage à l'abri, en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- hauteur x largeur x profondeur 1730 x 1535 x 1290 mm
- pour fût 2 x 200 litres
- avec porte à battants
- volume de rétention du bac de rétention 205 l
- garde au sol 100 mm
- structure en tôle d'acier profilée
- Équipé de tablette de rétention avec caillebotis
- caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- verrouillable
- avec toit rabattable
- fourreaux pour fourche



- construction du conteneur agréée par les autorités

Détails techniques

type de conteneur	box de rétention	verrouillable	verrouillable
lieu de stockage	à l'abri, en plein air	toit	rabattable
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	type de porte	porte à battants
aération	fentes d'aération	soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	1730 mm	possibilité de passage au-dessou	oui
largeur	1535 mm	garde au sol	100 mm
profondeur	1290 mm	matériau	acier
équipement conteneur	tablette de rétention, caillebotis	surface	galvanisé
capacité	fût 2 x 200 litres	matériau de caillebotis	acier
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention de la tablet	205 l	exécution couleur	galvanisé
stockage	passif	Poids	260 kg
isolation	non		