

RVS etagewagen

draagvermogen 100 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 770 x 425 mm, etage(s) van RVS met afrolrand, uitgerust met duwbeugel

Artikelnummer: 272325



RVS etagewagen

- Geschikt voor de kleuterschool
- draagvermogen 100 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 770 x 425 mm
- hoogte x lengte x breedte 890 x 805 x 460 mm
- etage(s) van RVS met afrolrand
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- wielstand rechthoekig
- uitgerust met duwbeugel
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- conform ISO 9223
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

draagvermogen etage 50 kg

wieluitrusting 2 wielen met rem

transporttoestel	transportwagen	etage-inrichting	recht
geschikt voor (branches)	kleuterschool	hoogte	890 mm
type wagen	etagewagen	lengte	805 mm
materiaal	RVS	breedte	460 mm
draagvermogen	100 kg	constructies	duwbeugel
lengte laadvlak	770 mm	schuifbeugel	2 stuks
breedte laadvlak	425 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	2 stuks	wielstand	rechthoekig
etage-afstand	280 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal platform	RVS	levering	gedemonteerd
platform uitrusting	afrolrand	garantie	5 jaar
materiaal verwerking	stevig gelast	certificering	conform ISO 9223
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	gewicht	9,9 kg
wiel-ø	100 mm		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagenset, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel