

## META breedvakstelling MINI-RACK

aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1451 x 800 mm, vaklast 600 kg, 4 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 479665



## META Breedvakstelling MINI-RACK

### Aanbouwstelling

breedvakstelling

- aanbouwweld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1451 x 800 mm
- veldlast 4350 kg
- vaklast 600 kg
- vak breedte x diepte 1400 x 800 mm
- 4 niveaus met stalen panelen
- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details





|                                     |                  |                                    |   |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|
| meubeltype                          | stelling         | legborden / niveaus<br>uitrusting  | versteving door<br>dwarsprofielen   |
| stellingtype                        | breedvakstelling | legborden / niveaus<br>stabiliteit | dwarsprofiel in het midden  |
| stellingsysteem                     | kliksysteem      | in hoogte verstelbaar<br>legbord   | 50 mm   |
| stellingveld                        | aanbouwweld      | gebruik                            | eenzijdig   |
| geschikt voor<br>(product/materiaal | grote goederen   | oppervlak legbord                  | verzinkt  |
| materiaal                           | staal            | oppervlak standaard                | verzinkt  |
| hoogte                              | 2500 mm          | oppervlak traversen                | verzinkt  |
| breedte                             | 1451 mm          | opstelhoek uitrichting             | recht   |
| diepte                              | 800 mm           | onderbouw                          | voetplaat<br>(vastschroefbaar)  |
| vaklast                             | 600 kg           | kleur uitvoering                   | verzinkt  |
| vakbreedte                          | 1400 mm          | inhoud levering                    | aanbouwstelling met 1<br>staanderframe met<br>voetplaten die met<br>pluggen kunnen worden<br>vastgezet en niveaus zie<br>aanbod |
| veldlast                            | 4350 kg          | levering                           | gedemonteerd  |
| vakdiepte                           | 800 mm           | garantie                           | 5 jaar  |
| legborden / schappen<br>aantal      | 4 stuks          | gewicht                            | 79,252 kg   |
| legbord-/niveautype                 | stalen panelen   |                                    |   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150076 |  | schroefanker voor breedvakstelling  |
| 479698 |  | breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1851 x 800 mm, vaklast 600 kg, 4 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 479723 |  | breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2251 x 800 mm, vaklast 600 kg, 4 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 479756 |  | breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 2751 x 800 mm, vaklast 490 kg, 4 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 480096 |  | legbord van plaatstaal voor breedvakstelling, breedte x diepte 1400 x 800 mm, voor een vaklast van 600 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken   |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit  |