

## houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

breedte x diepte 890 x 390 mm,  
opstelling links, voor een vaklast van  
265 kg, van hout



**Artikelnummer: 521041**

houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

- breedte x diepte 890 x 390 mm
- opstelling links
- voor een vaklast van 265 kg
- verhoogde stabiliteit door dwarsprofielen
- van hout
- rand van staal in RAL5010 gentiaanblauw

### Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	890 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	390 mm
stellingveld	hoekstelling	vaklast	265 kg
voor stellingtype	inhaakstelling voor spaanplaten	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofielen
opstelhoek uitrichting	links	materiaal	hout
stellingaccessoires	legbord	bladrand	van staal
legbord-/niveautype	houten vloer	kleur bladrand	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	890 mm	gewicht	9,2 kg
diepte	390 mm		

