

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 24 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526446



BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 70 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 24 mm
- naaf lengte x Ø 30 x 8 mm
- schroefgatafstand 47x47/37x37 mm, schroefgat-Ø 6,3 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	apparatenwiel	totale hoogte	124 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	30 mm
draagvermogen	70 kg	naafboorgat	8 mm

banden	TPE	wielbreedte	24 mm
wiel-ø	100 mm	uitlading	39 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	glijlager	lengte plaat	60 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	60 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	47x47/37x37 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	6,3 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

526435



wiel, draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 24 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken