

## stumpf werkplaatskast Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm, niveaus met Stalen bodem, 2 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530156



## stumpf Gereedschapskast Serie 3000

### met uittrekbare legborden en laden

werkplaatskast




- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 105 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- niveaus met Stalen bodem
- 4 legborden uittrekbaar
- draagvermogen per niveau 35 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 lade(n)
- laden hoogte 2x90 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 35 kg
- uittrekbare legborden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %

- met uittrekstop
- uitrusting: 2 laden, 4 uittrekbare legborden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie





## Technische details

|                            |                          |                               |                                  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| meubeltype                 | kast                     | materiaal                     | plaatstaal                       |
| type kast                  | werkplaatkast            | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm                            |
| type deur                  | dubbele vleugel deur     | hoogteverstelraster lade      | 25 mm                            |
| hoogte                     | 1000 mm                  | oppervlak legbord             | verzinkt                         |
| breedte                    | 1000 mm                  | afsluitbaar                   | ja                               |
| diepte                     | 500 mm                   | sluitfunctie                  | sluitmechanisme met 3 grendels   |
| kast uitrusting            | legborden, lades         | scheidingswand                | ja                               |
| legbord-/niveautype        | Stalen bodem             | uittrekrails                  | kogelgelagerd                    |
| draagvermogen legbord      | 35 kg                    | uittrekrail lade              | kogelgelagerd                    |
| laden aantal               | 2 stuks                  | uittrekrail legbord           | kogelgelagerd                    |
| laden aantal x hoogte      | 2x90 mm                  | uittrekbaar                   | 70 %                             |
| draagvermogen lade         | 35 kg                    | uittrekbare lade              | 100 %                            |
| uittrekbare legborden      | 4 stuks                  | uittrekbaar legbord           | 100 %                            |
| draagvermogen uitgetrokken | 35 kg                    | uittrekblokkering             | ja                               |
| kleur romp                 | lichtgrijs // RAL7035    | openingshoek deur             | 105 °                            |
| kleur voorkant             | gentiaanblauw // RAL5010 | greep                         | draaigreep                       |
| oppervlak romp             | m. poedercoating         | verrijdbaar                   | nee                              |
| oppervlak front            | m. poedercoating         | garantie                      | 5 jaar                           |
| sluitsysteem               | cilinderslot             | uitrusting gedetailleerd      | 2 laden, 4 uittrekbare legborden |
| onderbouw                  | sokkel                   | gewicht                       | 59,5 kg                          |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 946443 |  | uittrekbaar legbord voor werkplaatkast, met bakrand, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 946465 |  | geribbelde mat, breedte x diepte 1000 x 500 mm, in zwart   |
| 946498 |  | lade voor werkplaatkast, hoogte 90 mm  |
| 974529 |  | indelingsset, met 11 vakken, van kunststof in zwart  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud   |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw                                   |
| 974176 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood  |