



Produktdatenblatt KleenGuard® V20 Purity™ Schutzbrille - Sichtscheibe für den Innen-/Außenbereich / Transparent - 25656

Produktinformationen

Art.-Nr. Lang	U2565611
Art.-Nr.	25656
Produktbeschreibung	KleenGuard® V20 Purity™ Schutzbrille - Sichtscheibe für den Innen-/Außenbereich / Transparent
Produktdatenblatt	25.06.2020

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	25656: 1 Box x 12 Brillen = 12 Brillen
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier

Piktogramm	Stück	Abmessungen					Gewicht(kg)	
	Box	16.50	x	10.20	x	27.94	Länge x Breite x Höhe(cm)	0.41
	Brille	10.20	x	5.00	x	22.90	Länge x Breite x Höhe(cm)	0.02

Produktbeschreibung

KleenGuard™ V20 Purity Schutzbrillen eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die ultraleichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit grauen Sichtscheiben sorgen für konstante Lichtstärke bei Übergängen zwischen natürlichem und künstlichem Licht. Die Bügelpolsterung sorgt für hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Diese kostengünstigen Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design bieten einen Rundumschutz. Bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrillen mit grauen Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12).

Produktmerkmale

- 12 Universalbrille mit grauen Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12).
- Die ultraleichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit grauen Sichtscheiben sorgen für konstante Lichtstärke
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 1F für Sicherheit
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Stufe F für Aufprallschutz
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit
- 99%iger UVA/UVB-Schutz
- Bügelpolsterung für zusätzlichen Tragekomfort
- Tragekomfort auch bei langem Gebrauch
- Kostengünstiger Augenschutz für Mitarbeiter und Besucher

Produktspezifikationen

steril	Nein	latexfrei	Ja
Anwendung	Industrie	Tönung	Sortiment
Farbe	Nein	Schleifmodus	Nein
Externe / Interne Kontrolle	Nein	wiederverschließbare Verpackung	Nein
EAN (VE)	10036000256564	EAN (Pack)	036000256567
Farbe	Transparent		

Produktdatenblatt KleenGuard® V20 Purity™ Schutzbrille - Sichtscheibe für den Innen-/Außenbereich / Transparent - 25656

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Nettogewicht (kg)	0.264
Bruttogewicht (kg)	0.45	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	16.8 x 10.9 x 30.4
Verpackungsmaterial Unterverpackung	LDPE		

Palettentyp	LxBxH (m)	VE pro Lage	Lagen pro Palette	VE pro Palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.06	36	3	108

Allgemeine Informationen

JACKSON SAFETY* stellt seit mehr als 75 Jahren Sicherheitslösungen zur Verfügung. Erworben von KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* im Jahr 2009, bietet JACKSON SAFETY* eine vollständige Palette von persönlicher Schutzausrüstung - einschließlich Schutzkleidung, Schutzbrillen, Gesichts-, Kopf-, Gehör- und Atemschutz - ebenso wie marktführende Schweißerschutzprodukte und die damit zusammenhängenden Anwendungen an.

Internetseiten www.kcprofessional.de

Telefonnummer Customer Service Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten
069 50985269