

Serie »multifix«

Vierfachverteiler in breiter Ausführung.

Eingangsdruck max. 16 bar
 Mediumtemperatur: -10 bis 60 °C
 Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C
 Dichtmaterial: NBR
 Durchflusswertmessung: bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

Verteiler - breite Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Abgang	Gehäuse	Durchfluss l/min	BG
133131	T 44	G 3/4	2 x 1/4, 1 x 3/4, 1 x 1	Alu-Druckguss	18000	4

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten

