

Stahl glanzverzinkt (W1).

Leichte Ausführung, nach DIN 3017.

Einsatz: weiche Druckluft- und Benzinschläuche, optimal abdichtend und rundspannend, für KFZ,- Reparatur- und Druckluftbetriebe.

Material: Stahl glanzverzinkt (W1)

Spannbackenschellen, Stahl glanzverzinkt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Nenn-Ø mm	Spannbereich mm	Bandbreite mm
SBS-8	114184	8,0	7,0 - 9,0	9,0
SBS-8	114185	9,0	8,0 - 10,0	9,0
SBS-10	114186	10,0	9,0 - 11,0	9,0
SBS-11	114187	11,0	10,0 - 12,0	9,0
SBS-12	114188	12,0	11,0 - 13,0	9,0
SBS-13	114189	13,0	12,0 - 14,0	9,0
SBS-14	114190	14,0	13,0 - 15,0	9,0
SBS-15	114191	15,0	14,0 - 16,0	9,0
SBS-16	114192	16,0	15,0 - 17,0	9,0
SBS-17	114193	17,0	16,0 - 18,0	9,0
SBS-18	114194	18,0	17,0 - 19,0	9,0
SBS-19	114195	19,0	18,0 - 20,0	9,0
SBS-20	114196	20,0	19,0 - 21,0	9,0
SBS-21	114197	21,0	20,0 - 22,0	9,0
SBS-22	114198	22,0	21,0 - 23,0	9,0
SBS-23	114199	23,0	22,0 - 24,0	9,0



SBS-12