

Inhalt: 15 Liter
Volume: 15 litres
Contenance : 15 litres



Rundfilter-Kaffeemaschine "Bartscher PRO Plus 100T"



- Gehäuse aus Edelstahl
- Maximale Leistung von ca. 100 - 110 Tassen
- Inhalt: 15 Liter
- Aufbrühzeit für 15 Liter: 60 Minuten
- Mindest-Aufbrühmenge: 4,5 Liter (30 Tassen)
- Füllstandsanzeiger
- Entkalkungssignal
- 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
- Anschlusswert: 1,6 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: Ø 270 mm, Höhe 575 mm

GTIN 4015613629841
Art.-Nr. A190195

Percolator coffee maker "Bartscher PRO Plus 100T"



- Stainless steel body
- Max. capacity: approx. 100 - 110 cups
- Capacity: 15 litres
- Brewing time for 15 litres: 60 minutes
- Min. brewing quantity: 4,5 litres (30 cups)
- Filling level indicator
- Decalcification indicator
- 2 separate heating systems for brewing and keep warm function
- Power: 1,6 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Size: Ø 270 mm, height 575 mm

GTIN 4015613629841
Code-No. A190195

Machine à café à filtre rond "Bartscher PRO Plus 100T"



- Boîtier en acier inoxydable
- Capacité maximale env. 100 - 110 tasses
- Contenance : 15 litres
- Temps de préparation : pour 15 litres env. 60 minutes
- Quantité minimale par préparation : 4,5 litres (30 tasses)
- Indicateur de niveau de remplissage
- Témoin de détartrage
- 2 systèmes de chauffe séparés pour la percolation et le maintien
- Puissance : 1,6 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Dimensions : Ø 270 mm, hauteur 575 mm

GTIN 4015613629841
Code-No. A190195