

Scherenhubtisch

Traglast 1000 kg, geschlossene Plattform, Plattform Länge x Breite 2500 x 1000 mm, Nutzhub 1600 mm, Einfachscherer aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau



Artikelnummer: 138085



Scherenhubtisch

mit Einfachscherer


Scherenhubtisch

- Traglast 1000 kg
- geschlossene Plattform
- Plattform Länge x Breite 2500 x 1000 mm
- aus Glatblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Nutzhub 1600 mm
- Bauhöhe 220 mm
- Hubzeit 30 Sek
- Hubausführung elektrisch
- besonders sicher durch Totmannsteuerung
- Einfachscherer aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Energieverbrauch 2,3 kW
- mit 400V/24 V DC
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Gewicht 670 kg






Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Farbe Plattform	blau// RAL5015
Hubtischtyp	Scherenhubtisch	Bedienung Hub	elektrisch
Traglast	1000 kg	Scheren Ausführung	Einfachscher
Länge Plattform	2500 mm	Material	Stahl
Breite Plattform	1000 mm	Oberfläche Schere	lackiert
Hubhöhe (min.)	220 mm	Farbe Schere	blau// RAL5015
Hubhöhe (max.)	1600 mm	Energieverbrauch	2,3 kW
Hubzeit	30 Sek	Spannungsversorgung	400V/24 V DC
Nutzhub	1600 mm	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Bauhöhe	220 mm	Wiegefunktion	nein
Plattformtyp	geschlossene Plattform	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material Plattform	Glattblech	Gewicht	670 kg
Oberfläche Plattform	lackiert		

Zubehör

141192		Ausstattungspaket, für Scherenhubtisch, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

149422		Stirrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210799		Palettenhubwagen, Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
354036		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 8400 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück, aus Polyester in grau
508980		Kombikatze, Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Standardhub Länge 3 m
670488		Hebeband, Traglast einfach direkt 5000 kg, Nutzlänge 6 m, aus Polyester in rot