


## Krause

### Mehrzweck-Teleskopleiter

STABILO® Professional +S

3 x 10 rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen, Holmlänge 2,95 - 7,5 m,  
Aus Aluminium

Artikelnummer: 224297




### Krause Vielzweckleiter STABILO® Professional +S

#### mit einzigartiger Sprossen-Stufen-Kombination

Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 10 rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter / als Schiebeleiter  
7,5 m / 4,1 m / 5,4 m
- Holmlänge 2,95 - 7,5 m
- Sprossen / Stufen Tiefe 30 mm / 80 mm
- als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stufen-Kombination
- ein Leiterenteil herausnehmbar und einzeln nutzbar
- Sichere Anwendung durch blaue Sicherheitsbreitsprosse als



## Übergang von Sprossen auf Stufen

- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 25,7 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Holmlänge	2,95-7,5 m	Leiter Ausstattung	als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stufen-Kombination
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	7,5 m	Leiter Funktion	ein Leiterenteil herausnehmbar und einzeln nutzbar
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,1 m	Sicherheitsausstattung Leiter	blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	5,4 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	3 x 10	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen	Treppengängig	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Norm	EN 131
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	25,7 kg

## Zubehör

233631		Einhandtritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz