

## Schutzkontakt- Kupplungen - mit Deckel am Band, belgisch/französisches System



| Artikelbeschreibung |                        |
|---------------------|------------------------|
| BALS-Art.-Nr        | 7416                   |
| EAN                 | 4024941074162          |
| Produktgruppe       | Schutzkontakt-Kupplung |
| Stromstärke         | 16A                    |
| Polzahl             | 3p                     |
| Polzahl             | 2P+PE                  |
| Spannung            | 250V                   |
| Frequenz            | Wechselstrom (AC)      |

| Artikelbeschreibung |  |
|---------------------|--|
| Schutzart           | IP68   |
| Kennfarbe           | blau   |
| Gerätefarbe         | Klappdeckel blau RAL 5015  |
| Anschlusstechnik    | Kopfschraubenklemme  |
| Geräte-Höhe         | 130mm  |
| Geräte-Breite       | 66mm   |
| Geräte-Tiefe        | 75mm   |
| Gehäusematerial     | Polyamid   |
| Kontakte            | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Mit Mittenschuttkontakt belgisch/französisches System   |
|                                      | Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen |
|                                      | Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt  |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,16 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941074162   |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 410 mm        |
| Breite         | 285 mm        |
| Gewicht        | 0,16 kg       |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941835824 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,725 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

