

USB-Tastatur INT für 4:3 PRO-Geräte, in Edelstahl, RAL9023 (grau), mit Ziffernblock, neigungsverstellbar Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	USB-INOX-Tastatur PRO, Maustasten
Bedienelemente	
Tastatur	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung • Tastaturbelegung • Farbe der Tasten • Farbe der Tastenbeschriftung • Tastenbeleuchtung • Funktionstasten <ul style="list-style-type: none"> — Anzahl Funktionstasten • Nummernblock • Status-LED Anzeigen <ul style="list-style-type: none"> — für Nummernblock — für Shift-Tasten • Mehrtastenbedienung <ul style="list-style-type: none"> — 2-key rollover — n-key rollover 	Tastatur mit Kurzhubtasten Englisch Edelstahl schwarz Nein 12 Ja; freistehend Ja; Num, Caps und Scroll Ja Ja Ja; 1 Finger, langsam tippen, robuster Industriestandard Nein
Anschlussart	
<ul style="list-style-type: none"> • USB • PS/2 • Kabellänge 	Ja; Typ A Nein 1,5 m; typisch
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> • standard • ergonomisch 	Ja; für industrielle Anwendungen Ja; 90° verstellbar / neigbar
Ergonomie	
<ul style="list-style-type: none"> • Handballenauflage • höhenverstellbar 	Nein Ja; durch Neigungsverstellung 0° bis 90°
Aufbauart/Montage	
Montage	mit max. 2 kg belastbar
Befestigungsart	für PRO Geräte geeignet
Einbaulage	waagrecht
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	90°; Zwischen 0° und 90° in 15° Schritten
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	über USB
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; typisch
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	IP65
spritzwassergeschützt	Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
BIS	Nein; nötig für den Export nach Indien
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	45 °C
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	45 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	45 °C
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat)	
— bei maximalem Neigungswinkel, min.	0 °C
— bei maximalem Neigungswinkel, max.	45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
• Windows 10	Ja
Mechanik/Material	
Material	
• Aluminium	Ja; pulverbeschichtet, RAL 9023
• Edelstahl	Ja; Tastatur selbst
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	10 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße	
Breite	481 mm
Höhe	20 mm
Tiefe	171,6 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	3 600 g
Gewicht (mit Verpackung)	5 300 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; mit Tragarmhalterung
Sonstiges	
Handelsware	Ja; Sasse Nr. 1580.9905879
Hersteller-Name	Sasse Elektronik GmbH
Hersteller-Adresse	Berliner Straße 12, 91126 Schwabach, Deutschland
Hersteller-Kontakt	Telefon +49 9122 978-0, E-Mail: info@sasse-elektronik.de
Zielgeräte	Handelsware für 4:3 PRO Geräte geeignet

letzte Änderung: 03.11.2021 