



Doppelflachlötspitze 2,4 mm für WLBU75, 3 PK

Artikelnummer: WLTDf24IBU75
Doppelflachlötspitze 2,4 mm für WLBU75, 3 PK

Ersatz Doppelflachlötspitze 2,4mm für Weller kabelloser Butangas LötKolben. Die Doppelflachspitze ist einfach ohne Werkzeug zu wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Mobiles Löten mit dem GaslötKolben von Weller. Betrieb mit Butangas und einer Leistung von 25 bis 75 Watt für kontinuierliches Löten. Schnelle und einfache Neubefüllung mit Butangas, große Spitzenauswahl, automatische Abschaltung und Umrüstbarkeit auf Schrinkbetrieb ergeben die perfekte Lösung für Ihre Löt

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN

HAUPTMERKMALE

Doppelflachlötspitze 2, 4 mm:	Die Doppelflachspitze liefert Wärme für Lötverbindungen mit einer Breite von über 2,4 mm auf Leiterplatten und ist auch für allgemeine Lötarbeiten einsetzbar.
Kompatibel mit:	WLBU75 & WLBUK75
Anwendungen:	Verbinden von Drähten (> 8 AWG), Mikroelektronik, Drohnen, Kleingeräte, Modelleisenbahnen, Audiokomponenten, Elektronikreparatur, Automobile, Boote, Modellbausätze und Kunsthandwerk
Werkzeugloser Spitzenwechsel:	Sparen Sie Zeit und Arbeit durch werkzeuglosen Spitzenwechsel

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	3
Nachfolgeprodukt	PPT6
Spitzenform	Double Flat
Spitzengröße	2.4mm
Kompatibel mit	WLBU75, WLBUK75
Breite der Spitzen in mm	2.4
UPC	037103346117
Mindestbestellmenge	1
Länge mm	28