



FZ010NM2

**Tür, univers rechts, Multimedia geschlossen, RAL9010, für Schrank, IP3X, 800x550mm**

Tür, univers rechts, Multimedia geschlossen, RAL9010, für Schrank, IP3X, 800x550mm  
Tür als Multimediatür mit geschlossenem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss.  
Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.  
Fabrikat : Hager oder gleichwertig  
Artikel : FZ010NM2  
gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	769 mm
Breite installiertes Produkt	519 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP44
Transparenter Deckel/Tür	Ja
Geschlitzt	Nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet