

Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Odbočná svorka hlavního vedení, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 125 A, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, šířka: 27 mm, barva: hnědá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- Odbočná svorka je vhodná pro jednoduchou odbočku napětí hlavních napájecích vedení.
- V souladu s normami DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1

Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4046356735971

Technické údaje

Všeobecné

Počet pólů	1
Počet pater	1
Počet přípojek	4
Potenciály	1
jmenovitý průřez	35 mm ²
Barva	hnědá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	4,06 W
Zatěžovací proud maximální	125 A
Jmenovitý proud I _N	125 A
Jmenovité napětí U _N	400 V (max. 1000 V)
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	27 mm
-------	-------

Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Technické údaje

Rozměry

Délka	55 mm
Výška NS 35/7,5	46 mm
Výška NS 35/15	53,5 mm

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení
Závit šroubu	M6/M8
Délka odstranění izolace	25 mm
Utahovací moment max	4 Nm
Přípojka podle normy	IEC 60998-1
Poznámka	Použijte koncovky vodiče u ohebných vodičů
Min. průřez vodiče, tuhý	10 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	8
Průřez vodiče AWG max.	2
Min. průřez vodiče, ohebný	10 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	25 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	8
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	3
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	10 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	10 mm ²
	16 mm ²
Typ připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	25 mm
Přípojka podle normy	IEC 60998-1
Min. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	16 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	1,5 mm ²
	10 mm ²

Normy a určování

Přípojka podle normy	IEC 60998-1
	IEC 60998-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ERI

Příslušenství

Šroubovací nástroj

Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Příslušenství

SF-PZSL 2-100 S-VDE - 1212700



Nástroj pro lisování konektorů

CRIMPFOX 25R - 1212039



CRIMPFOX 6T-F - 1212038



Cable end sleeve

A 10 -18 - 3200344



A 16 -12 - 3200425



Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Příslušenství

A 25 -20 - 3200386



A 35 -20 - 3200409



AI 4 -18 GY - 3200593



AI 6 -18 YE - 3200603



AI 10 -18 RD - 3200616



AI 16 -18 BU - 3200629



Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Příslušenství

A 4 -18 - 3202834



A 6 -12 - 3200328



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Příslušenství

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Příslušenství

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Příslušenství

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Koncovka

Odbočná svorka hlavního vedení - UDB 2X35/25 BN - 3071352

Příslušenství

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>