

## Kantenfräsen elektrisch

**RG200526**

Kantenfräsmaschine - UZ15



Automatische Schweißkantenfräse zur Herstellung von Schweißkanten im Maschinenbau, Kesselbau, Apparatebau, Schiffsbau, Schweißtechnischen Lehrbau, Behälterbau u.ä.

- Eine transportable, kompakte und äußerst leistungsfähige Schweißkantenfräsmaschine für bis zu 15 mm Fasenbreite und stufenlos verstellbarem Fasenwinkel von 15-50°
- Die Herstellung der Schweißnaht erfolgt durch Materialabscherung mittels eines Abschermessers.
- Effizient, laufruhig und geräuscharm
- Stationär oder mit Eigenvorschub an langen Stahlplatten. Die Maschine arbeitet sich selbständig an der Werkstückkante entlang.
- Für Stahl mit einer Zugfestigkeit bis zu 60 kg/mm<sup>2</sup> - auch für rostfreie Stähle und Aluminium
- Bei steigender Zugfestigkeit des zu bearbeitenden Materials ist die Fasenbreite zu reduzieren bzw. muss die endgültige Ziel-Fasenbreite ggf. in mehreren Arbeitsgängen erstellt werden.

### Technische Daten

Fasenbreite (mm)	15
Drehzahl (1/min)	2800
Fasenwinkel (Grad)	15 - 50 / stufenlos
Vorschub	ca. 3,5 m /min.
Materialstärke	6 - 40 mm
Material-Mindestbreite (mm)	70
Material-Mindestlänge (mm)	150
Leistung (kW)	1,5
Spannung (Volt)	380
Motor	50/60 Hz

[www.dwt-gmbh.de](http://www.dwt-gmbh.de)



## Technische Daten

Gewicht (kg)	94
Abmessungen	450x400x820 LxBxH mm

## RG200526

Kantenfräsmaschine - UZ15



RG200525

Manipulator Set 3D ohne Maschine  
für UZ12/UZ15/UZ18



RG200528

Anfassscheibe Premium, beschichtet  
für UZ15/18



RG200529

Anfassscheibe ECO Standard für  
UZ15/18



RG200530

Anfassscheiben ECO Standard für  
UZ15/18 (1 Satz = 3 Stck.)



RG200532

Magnetische Kehrmaschine /  
Spänemagnet

RG200563

Manipulator 3D ohne Maschine für  
UZ15 und UZ18