

Scangrip

Akku-Inspektionsleuchte

LINE LIGHT

24 Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom 900 Lumen, Spot 150 Lumen, Mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten zur Aufhängung, Mit Kabel

Artikelnummer: 219550



Scangrip Inspektionsleuchte LINE LIGHT

mit Spotlicht

Akku-Inspektionsleuchte

- Durchmesser x Länge 25 x 461 mm
- 24 Leuchtmittel SMD LED
- Energieeffizienzklasse F
- Lichtstrom 900 Lumen, Spot 150 Lumen
- Mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten zur Aufhängung
- Leuchtdauer 2,5 h, Spot 8 h
- Ladezeit 4 h
- Mit Kabel
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Lieferung inklusive Ladegerät
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Kabellänge	5 m
Leuchtmitteltyp	SMD LED	Leuchte Ausstattung	beweglicher Haken, Cliphalter und Magnete
Leuchtmittel Anzahl	24 Stück	Länge	461 mm
Energieeffizienzklasse	F	Durchmesser	25 mm
Leuchtdauer	2,5 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Leuchtdauer Spot	8 h	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Lichtstrom	900 Lumen	Lieferumfang	inklusive Ladegerät
Lichtstrom Spot	150 Lumen	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Kabel	WEEE- Registrierungsnummer	DE24837723
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	5200 Ah	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Ladezeit	4 h	Gewicht	1,5 kg

Zubehör

272167



Cliphalter, Geeignet für Industrieleuchten, Höhe x Länge x Breite 30 x 90 x 40 mm