

Cemo PE-Auffangwanne

für Kleingebinde, Auffangvolumen 25 l, Höhe x Breite x Tiefe 180 x 600 x 400 mm, mit Lochplatte mit Trichtern für extra Stabilität aus Polyethylen

Artikelnummer: 220802



Cemo Auffangwanne

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- für Kleingebinde
- Auffangvolumen 25 l
- Höhe x Breite x Tiefe 180 x 600 x 400 mm
- Aus Polyethylen in schwarz
- mit Lochplatte mit Trichtern für extra Stabilität aus Polyethylen
- Platzsparend ineinander stapelbar









Technische Details

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne | Farbe | schwarz |
| Auffangwannentyp | PE-Auffangwanne | Auffangwanne Ausstattung | Lochplatte |
| Lagerort | unter Dach | Material Gitterrost | Polyethylen |
| Auffangvolumen | 25 l | recyclbar | ja |
| Kapazität | Kleingebinde | Unterbau | glatter Boden |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und ätzende Stoffe | unterfahrbar | nein |
| Höhe | 180 mm | stapelbar | ja |
| Breite | 600 mm | nestbar | ja |
| Tiefe | 400 mm | fahrbar | nein |
| Material | Polyethylen | Gewicht | 3,7 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 220811 |  | Auffahrrampe für Auffangwanne, Höhe x Länge x Breite 200 x 1260 x 800 mm, Traglast 300 kg |
| 220813 |  | Gitterrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 25 l Volumen, aus Polyethylen |
| 220814 |  | Gitterrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 25 l Volumen, aus Polyethylen |
| 220815 |  | Wannenverbinder für Auffangwanne, Höhe x Länge x Breite 15 x 1140 x 15 mm, mit kurz |
| 220816 |  | Wannenverbinder für Auffangwanne, Höhe x Länge x Breite 15 x 1540 x 15 mm, mit lang |
| 220817 |  | Kreuzverbinder für Auffangwanne, Höhe x Länge x Breite 35 x 115 x 115 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 235631 |  | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm |
| 235787 |  | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit |
| 235788 |  | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit |
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 525756 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: ätzende Stoffe, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |