

Arbeitsplatzmatte

Haarlem

Rolle, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω , Breite 600 mm, Aus microcellulären Vinyl mit glatter Oberfläche in blau, entladend

Artikelnummer: 235611



Arbeitsplatzmatte

- geeignet für ESD Arbeitszonen / für mittlere Beanspruchung
- Rolle
- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
- Breite 600 mm
- Aus microcellulären Vinyl mit glatter Oberfläche in blau
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- entladend

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Farbe	blau	
	Bodenbelag	Arbeitsplatzmatte	Breite	600 mm
	Konfektionierung	Rolle	Länge max.	228000 mm
	Qualität	1-lagig	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten

geeignet für (Branche/Bereich)	ESD Arbeitszonen	Bodenbelag Funktion	entladend
geeignet für (Anwendung)	mittlere Beanspruchung	elektrisch leitend	ja
Einsatzort	Innenbereich	Ableitwiderstand	gemessener Widerstand Rg 107 Ω, Rp 108 Ω
Material Lauffläche	microcelluläres Vinyl	Gewicht	2 kg
Oberfläche Bodenbelag	glatt		

Zubehör

235617		Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte, Anschluss Druckknopf / Ringkontakt, Länge 4,5 mm
235618		Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte, Anschluss Druckknopf / Steckverbindung, Länge 4,5 mm
235619		Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage / Handgelenksband, Anschluss Druckknopf mit 2 Steckanschlüssen / Ringkontakt
235620		Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage / Handgelenksband, Anschluss Druckknopf mit 2 Steckanschlüssen / Druckknopf
235621		Spiral Erdungskabel, Für Spiral Erdungskabel, Anschluss Druckknopf / Bananenstecker
235622		ESD Erdungsstecker, Für ESD Erdungsstecker, Anschluss 3 x 10 mm Druckverbindung
235623		ESD Fersenband, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte
235624		ESD Handgelenksband, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung

227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft