

fetra

Gitter-Stirnwandwagen

MULTIVARIO

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter), 500 mm hoch, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 353805

fetra Gitter-Stirnwandwagen MULTIVARIO

Traglast 600 kg

Gitter-Stirnwandwagen












- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter), 500 mm hoch
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Gitter-Stirnwandwagen	Euronorm	nein

Traglast	600 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladehöhe	270 mm	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	TPE
Material Plattform	Holz	Radlager	Rillenkugellager
Aufbauten	1 Stirnwand (Drahtgitter)	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe Aufbauten	500 mm	Radanordnung	rechteckig
nestbar	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Gestell	Stahl	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	43 kg

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119615		Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau