


Gefahrstoff-Container

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, zur Lagerung im Freien (aktiv), Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm, Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 501508



Gefahrstoffcontainer

für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei aktiver Lagerung

Gefahrstoff-Container

- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- zur Lagerung im Freien (aktiv)
- Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1960 x 3980 x 2780 mm
- mit Bodenwanne und Gitterrost
- Bodenwanne mit 2000 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich



| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Container | Auffangvolumen Bodenwanne | 2000 l |
| Containertyp | Gefahrstoff-Container | Belüftung | natürlich durch Bodenöffnungen |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | Brandschutz | nicht brandgeschützt |
| Lagerort | im Freien | Isolierung | nein |
| Lagerart | aktiv | Türtyp | Doppel-Flügeltür |
| Höhe außen | 2375 mm | Breite Tür | 1950 mm |
| Breite außen | 4075 mm | Material | Stahl |
| Tiefe außen | 2875 mm | Oberfläche | verzinkt |
| Tiefe innen | 2780 mm | Material Gitterrost | Stahl |
| Innenhöhe | 1960 mm | Oberfläche Gitterrost | verzinkt |
| Breite innen | 3980 mm | Anlieferung | fertig montiert |
| Innentiefe | 2780 mm | Kran-/Staplerentladung erforderl | ja |
| Container Ausstattung | technische Zwangsentlüftung | Gewicht | 1280 kg |
| Boden Ausführung | Bodenwanne, Gitterrost | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 201489 |  | Rampe für Karre für Gefahrstoff-Container, Länge x Breite 1200 x 1000 mm |
| 201490 |  | Rampe für Hubwagen für Gefahrstoff-Container, Höhe x Länge x Breite 320 x 2900 x 1000 mm |
| 201491 |  | Entlüftung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt |
| 201494 |  | Schaltkasten, für Gefahrstoff-Container |
| 505868 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 505869 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 1800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 505870 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 2600 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 700173 | | Stapler-/Kranentladung |