

Konischer Behälter

Höhe x Länge x Breite 400 x 830 x 570 mm, Inhalt 106 l, Aus Polyethylen, in weiß



Artikelnummer: 503778

Konische Behälter

mit verstärktem Rand

Konischer Behälter

- Höhe x Länge x Breite 400 x 830 x 570 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 390 x 770 x 510 mm
- Inhalt 106 l
- Aus Polyethylen
- in weiß
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Ausgestattet mit eingespritztem Alurohr-Rahmen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Material	Polyethylen
Euronorm	nein	stapelbar	nein
Inhalt	106 l	nestbar	ja
Höhe	400 mm	faltbar	nein
Innenhöhe	390 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Länge	830 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenlänge	770 mm	Behälter Ausstattung	eingespritzter Alurohr-

		Rahmen
Breite	570 mm	Deckel nein
Innenbreite	510 mm	Lebensmittelgeeignet ja
Bodenlänge	690 mm	Gefahrstoffeignung nein
Bodenlänge innen	680 mm	Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +60 °C
Bodenbreite	440 mm	Tragevorrichtung Tragegriffe
Bodenbreite innen	430 mm	Farbe weiß
Form	konisch	Gewicht 6,2 kg

Zubehör

503780		Rollwagen, Für konische Behälter, Gestell aus Aluminium
--------	---	---

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung