

fetra Kistenkarre

Traglast 300 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 250 x 250 mm, zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Artikelnummer: 532075



fetra
Transportgeräte



fetra Kistenkarre

mit großer Stahlrohr-Klappschaufel

Kistenkarre

- Traglast 300 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Höhe x Breite 1300 x 580 mm
- Schaufel anschraubbar und austauschbar
- zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Kistenkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	300 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	250-320 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	250-500 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufel Funktion	anschaubbar/austauschbar	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1300 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	580 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Farbe	brillantblau // RAL5007	Anlieferung	zerlegt
klappbar	ja	Gewicht	19 kg
Klappfunktion	Schaufel		

Zubehör

119195		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119197		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm