

## Palette

Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm, aus PE-Regenerat in schwarz



Artikelnummer: 769246



## Kunststoff-Palette

Palette

- Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm
- aus PE-Regenerat in schwarz
- Gewicht 30 kg

## Technische Details

|                       |              |                          |                   |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Verpackungstyp        | Palette      | stapelbar                | ja                |
| Palettentyp           | Palette      | Unterbau                 | Kufen             |
| Material              | PE-Regenerat | Temperaturbeständigkeit  | -40 °C bis +60 °C |
| Höhe                  | 150 mm       | Lebensmittelgeeignet     | nein              |
| Länge                 | 1200 mm      | Einfahrbreite Längsseite | 710 mm            |
| Breite                | 1000 mm      | Einfahrbreite Breitseite | 710 mm            |
| Traglast statisch     | 5000 kg      | Traglast dynamisch       | 1500 kg           |
| Gewicht               | 30 kg        | Sicherungsrand           | nein              |
| Einfahrmöglichkeit    | Allseitig    | nestbar                  | nein              |
| Oberdeck Konstruktion | geschlossen  | Farbe                    | schwarz           |

Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 202873 |  | Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau               |
| 204206 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 208879 |  | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz  |
| 240208 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm |