



Reload

Anbauleuchte



- 5 Volt DC
- Kabellose LED Leuchte mit LI-ION Akku
- Integrierter Bewegungsmelder
- Leistungsaufnahme: 0.5 Watt
- Anwendung: Schrankinnenbeleuchtung, Schubkästen, Klappenfächer

Sensor Lichtsteuerung



- Mobile Akku-Anbauleuchte mit Bewegungssensor. Der Bewegungssensor schaltet in einer Reichweite von 2 - 3 m.
 - Aufladbarer Akku für kabelloses Licht (USB-Ladekabel enthalten)
- Schaltung:
- Manueller Ein/Aus-Schalter.



- Neutralweiß
- Betriebszeit: 9 h
- Akku-Kapazität reicht für oben genannte Einsatzbereiche durchschnittlich für 3 Monate bis zur neuen Aufladung
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltdauer 20 s (ohne Bewegung)
- Erfassungswinkel: 120°
- Farbwiedergabe: Ra (CRI) > 80
- Ausstrahlungswinkel: 30 °

Ausführungen

Lichtfarbe neutralweiß (4.000 Kelvin)

	Artikel-Nr.
titan	599855




- Kunststoffgehäuse: titan
- Inkl. USB-Ladekabel
- Einfache Montage mittels Clip

Maßzeichnung


1. Breite	85 mm
2. Länge	102 mm
3. Höhe	10 mm

Montageclip zum Anschrauben

1. Breite	40 mm
2. Länge	85 mm
3. Höhe	2 mm



Lichtverteilung



Anschlussmöglichkeiten



- Direktanschluss an PC, mobile Endgeräte oder dem optionalen Stecker-Netzteil