



Beispiel

Bestellzeichen: AB 050504
Artikelnummer: 7083500
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074010612
E-Nummer:
Finland: 3423473
Dänemark: 8212003185
Italien: 7311005

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		52	50	40	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		2.0	2.0	1.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					
Material:		ABS			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			Zertifikate: Gost R
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
TM 0505		Montageplatte			
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

