




Schruppscheibe A 24 Extra

Artikelnummer: 188465

Bewährte Universalscheibe, einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Durchmesser:	115,00 mm
Breite:	6,00 mm
Bohrung:	22,23 mm
Form:	GEK
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:	80 m/s
Zulässige Drehzahl:	13300,00 1/min
Abmessung in mm:	115X6X22,23
Packungseinheit:	10
Mindestbestellmenge:	10 Stk.

Anwendungsgebiete:

 Metall Universal