

**Artikelnummer:** 125485

**Kurzbeschreibung:** Randbeschermprofiel type B, 1 m/stuk, geel/zwart, langdurig lichtgevend

**Langbeschreibung:** Randbeschermprofiel type B oftewel type B+, 1-m-stuk: [ul]<li>zelfs de zwaarste schokken opvangen en waarschuwen voor gevaarlijke punten</li><li>de flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren aan randen, uitstekende delen en obstakels </li><li>ze absorberen harde schokken en voorkomen zo schokken en beschermen tegen stampende beschadigingen </li><li>Voor gebruik op interne transportroutes, op machines en voertuigen of op muren en doorgangen binnen of buiten.</li><li>een speciaal fabricageprocedé beschermt de waarschuwingsmarkering tegen verafschuring door een speciaal fabricageprocedé </li><li>voor individuele montage beschikbaar in stukken van één meter</li><li>om aan te sluiten</li><li>Temperatuurbestendig van -40-° tot +100-° C. </li><li>voor binnen- en buitengebruik </li><li>Brandproef volgens DIN EN 13501-1 Klasse E</li><li><b>Type B+</b>: a ≈ 50 mm</li>[ul]

