

Artikelnummer: 156884

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8159, 3 schuifladen, B 750 x D 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8159, 3 schuifladen, B 750 tot 2000 mm, diepte 700 of 900 mm: De werkbank van de serie 8159 is verkrijgbaar met een diepte van 700 of 900 mm. De werkbank van de serie 8159 is verkrijgbaar in vele breedtes en heeft drie laden van verschillende hoogtes. De werkbank van de serie 8159 biedt veel opbergruimte met drie duwbakken en een 4-zijdig steunframe. De laden zijn 120 mm, 150 mm en 240 mm hoog. Ze hebben elk een draagvermogen van 100 kg met een gelijkmatig verdeelde last. De laden kunnen voor 90 procent worden uitgetrokken. De gelaste constructie en de framepoten van stalen Profi I-buis geven de werkbank van de serie 8159 zijn stabiliteit. Dankzij de ErgoScript-grepen met etiketteerstroken kan de werkbank ook zonder veel moeite worden verplaatst. De werkbank van de serie 8159 heeft een 40 mm dik werkblad van massief beukenhout, waarvan het oppervlak al geschuurd en geolied is. De werkbank is verkrijgbaar met een diepte van 700 of 900 mm. U kunt ook kiezen voor een breedte van 750 mm tot 2000 mm.

Meer details:

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Framepootjes met eindelement en antislipnoppen
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- 3 laden: 1 x 120 mm, 1 x 150 mm, 1 x 240 mm, 1 x 240 mm.
- Laden laadvermogen: 100 kg per stuk
- Laden: Uittreksel 90 procent
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 of 900 mm.
- breedte: naar keuze 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm breed
- hoogte: 840 mm

