

# Schlauchtüllen

1



## Aufschraubschlauchtüllen (festes Innengewinde) bis 40 bar

Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 40 bar 1.4571	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW <sup>1)</sup>
AST 186 MS	AST 186 MSV	AST 186 ES	G 1/8"	6	12
AST 188 MS	AST 188 MSV	AST 188 ES	G 1/8"	8	12
AST 189 MS	AST 189 MSV	AST 189 ES	G 1/8"	9	12
AST 146 MS	AST 146 MSV	AST 146 ES	G 1/4"	6	17
AST 148 MS	AST 148 MSV	AST 148 ES	G 1/4"	8	17
AST 149 MS	AST 149 MSV	AST 149 ES	G 1/4"	9	17
AST 1410 MS	AST 1410 MSV	AST 1410 ES	G 1/4"	10	17
AST 1413 MS	AST 1413 MSV	AST 1413 ES	G 1/4"	13	17
AST 386 MS	AST 386 MSV	AST 386 ES	G 3/8"	6	19
AST 388 MS	AST 388 MSV	AST 388 ES	G 3/8"	8	19
AST 389 MS	AST 389 MSV	AST 389 ES	G 3/8"	9	19
AST 3810 MS	AST 3810 MSV	AST 3810 ES	G 3/8"	10	19
AST 3813 MS	AST 3813 MSV	AST 3813 ES	G 3/8"	13	19
AST 126 MS	AST 126 MSV	AST 126 ES	G 1/2"	6	24
AST 128 MS	---	AST 128 ES	G 1/2"	8	24
AST 129 MS	AST 129 MSV	AST 129 ES	G 1/2"	9	24
AST 1210 MS	AST 1210 MSV	AST 1210 ES	G 1/2"	10	24
AST 1213 MS	AST 1213 MSV	AST 1213 ES	G 1/2"	13	24
AST 3413 MS	AST 3413 MSV	AST 3413 ES	G 3/4"	13	30
AST 3419 MS	AST 3419 MSV	AST 3419 ES	G 3/4"	19	30
AST 1019 MS	---	AST 1019 ES	G 1"	19	41
AST 1025 MS	---	AST 1025 ES	G 1"	25	36
---	---	AST 11425 ES	G 1 1/4"	25	--
AST 11432 MS	---	AST 11432 ES	G 1 1/4"	32	46
---	---	AST 11232 ES	G 1 1/2"	32	--
AST 11238 MS	---	AST 11238 ES	G 1 1/2"	38	52
---	---	AST 2038 ES	G 2"	38	--

1) Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.

## Aufschraubschlauchtüllen mit metrischem Gewinde (festes Innengewinde) PN 16



Typ Messing	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW
AST M89 MS	M 8	9	12
AST M149 MS	M 14 x 1,5	9	17
AST M1613 MS	M 16 x 1,5	13	22
AST M2419 MS	M 24 x 1,5	19	30



## Aufschraubschlauchtüllen mit Sicherungsbund (festes Innengewinde)



Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 421).  
 Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C  
 Betriebsdruck: 25 bar



Typ Stahl verzinkt	Gewinde	Schlauch Ø innen	Sicherungs- bund Ø	DN
AST 3419 ST SB	G 3/4"	19	32	15
AST 1019 ST SB	G 1"	19	32	15
AST 1025 ST SB	G 1"	25	36	20
AST 11425 ST SB	G 1 1/4"	25	36	20
AST 11432 ST SB	G 1 1/4"	32	45	25



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.