

PROMAN CUT II



Procovès

+++ **SICHERHEIT / PRODUKTIVITÄT:** Dyneema Diamond®-Futter für hohen Schnittschutz, TDM-Schnittschutzniveau E; wasserabweisendes Leder

+++ **KOSTENEINSPARUNG:** Technische Wettbewerbsfähigkeit des Produkts

+++ **UMWELTLEISTUNG:** Strickfutter aus unserem Werk in Frankreich, Verwendung von REACH-konformen Rohstoffen



11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com



SCHNITTSCHUTZ HANDHABUNG VON SCHARFKANTIGEN UND RUTSCHIGEN TEILEN IN FEUCHTEN ODER ÖLIGEN UMGEBUNGEN



LEISTUNGSTUFEN

EN388:2016



3X43E

EN407:2004



X1XXXX

Fingerbeweglichkeit 5

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



BESCHREIBUNG

Lederhandschuh mit Handinnenfläche und Arterienchutz aus wasserabweisendem Rindnarbenleder; Handrücken aus wasserabweisendem Rindspaltleder. Strickfutter, Gauge 13, aus Dyneema Diamond®, Polyamid- und Hochleistungspolyethylenfasern. Strickfutter am Arterienchutz aus Para-Aramid. Bund mit Gummizug.

FARBE

Strohgelb, Bund naturfarben, mit roter Stickerei

GRÖSSEN/ABMESSUNGEN

Größen : 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Bundlänge: 5 cm

PFLEGE



VERPACKUNG

40 Paar