



Descrizione

Rubinetti di scarico ECO con raccordo a vite DIN 45 di colore rosso per lo scarico controllato di liquidi da taniche industriali e da imballaggio, colore naturale

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con raccordo a vite DIN di colore rosso
- Senza aerazione
- Particolarmente adatto a taniche con apertura supplementare di aerazione.
- Resistenza a pressione fino a massimo 0,4 bar (non adatto all'utilizzo e al dosaggio di carburanti e sostanze volatili / La pressione interna al contenitore può salire fino a 1,0 bar)
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Velocità di uscita > 1,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)
- DIN 45 idoneità per taniche industriali (cod. art. 426201 e 426301)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	560200
GTIN	4007228560206
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,06

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	530 x 395 x 545

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,3
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	16
Numero di strati	4
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,33

Cartoni per strato	4
Peso (kg)	308,0