



Beschrijving:

Brandstofjerrycan CLASSIC 18 liter, zwart, HD-PE, bijzonder zware kwaliteit voor benzine en diesel

- gemaakt volgens de vroegere RKK-toelatingsregeling
- dankzij zware kwaliteit bijzonder lage permeatie (neutrale geur)
- Productie gekeurd door TÜV en geschikt voor E10, stevig en ongevoelig voor impact
- antistatisch materiaal / oppervlakteweerstand $10^4 - 10^5$ ohm
- met onverliesbare schroefdop en passende uitloopbuis art.-nr. 819600 afzonderlijk verkrijgbaar
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- Wartelmoer(en) + adapter (art.-nr. 819600) kunnen gebruikt worden voor de afzonderlijk verkrijgbare vulsystemen en vulhulpmiddelen (art.-nr. 819800, 819801, 819310, 819351), QUICK-directtank
- Toelatingsnr. 01/BAM/3.10/3/85
- w = binnen-Ø van de vulopening = 48 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 65 mm
- d=diepte=178 mm, b=breedte=365 mm, h=hoogte=435 mm

Informatie:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 812400 |
| GTIN | 4007228700718 |
| Douanetarief | 39233090 |
| Verpakkingseenheid (PU) | 3 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Kleur | zwart/grijs |
| Volume in L | 18 |
| Gewicht (kg) | 2,04 |
| D x B x H (mm) | 178 x 365 x 435 |

Buitenverpakking

| | |
|-------------------|------------------------|
| Inhoud in stukken | 3 |
| D x B x H (mm) | 530 x 395 x 545 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Brutogewicht VE kg | 6,72 |
|--------------------|-------------|

Pallet

| | |
|------------------|-------------------------|
| Aantal kartonnen | 16 |
| Aantal lagen | 4 |
| D x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 2,33 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kartonnen dozen per laag | 4 |
| Gewicht (kg) | 127,52 |