



Beschrijving:

Brandstofjerrycan STANDARD 20 l, olif met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=178 mm b=breedte=365 mm h=hoogte=435 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	813569
GTIN	4007228813562
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	3

Kleur	olif
Volume in L	20
Gewicht (kg)	1,1
D x B x H (mm)	178 x 365 x 435

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	3
D x B x H (mm)	420 x 555 x 440

Brutogewicht VE kg	3,887
--------------------	--------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,91

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	82,192