



Description:

Nourrices à eau ECO 12 L avec tube de sortie, couleur naturelle en polyéthylène incassable (PE-HD)

- équipé d'un tube de sortie (réf. 819704)
- raccord fileté ECO imperdable ET-231610, bleu
- empilable pour un gain de place
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- sur demande : marquage, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- Accessoire séparé : Robinet de vidange PROFI (réf. 550300)
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur= 38 mm
- p=profondeur=160 mm l=largeur=290 mm h=hauteur=331,5 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	817400
GTIN	4007228817409
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Volume en l	12
Poids (kg)	0,48
T x B x H (mm)	160 x 290 x 332

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	795 x 290 x 335

Poids par récipient (kg)	2,4
--------------------------	------------

Palette

Nombre de cartons	24
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,16

Carton par étage	4
Poids (kg)	77,6