

## Technisches Datenblatt

Artnr.	SLA12-14Z-S
Japan-Code	CTZ14-S
Nennspannung	12V
Nennkapazität	11,5 AH (c20)
Kälteprüfstrom - 18°C (EN)	200 A (EN)
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	150 x 87 x 105 mm
Schaltung	1
Technologie	Verschlussene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden)   gefüllt und geladen   absolut wartungsfrei
Polausführung	A
Bodenleiste	-

