



**3
JAHRE
GARANTIE**



Schubladenschränke Basis

Mit Einfachauszug

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Sicherheitskantungen, Pulverbeschichtung in 11 Farben
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- [1] mit Gleitführung, [2] mit Rollenführung**
- Schubladenfront mit versenkter Griffleiste, bündig mit dem Schrankkorpus
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss je Schubladenreihe, inkl. 2 Schlüsseln



Schubladen:
15/30 kg Traglast mit Gleit- und Rollenführung

> Farbauswahl siehe Seite 1179, Farbtafel 1.

Auf einen Blick!

Schrankschranktiefe	500 mm
Schubladen Breite x Tiefe	435 x 475 mm
Schubladenhöhen	100 / 200 mm
Schublade ausziehbar bei	
Gleitführung bis	80 %
Rollenführung bis	85 %
Traglast je Schublade bei	
Gleitführung	15 kg
Rollenführung	30 kg

Direkt mitbestellen




Beschriftungsleisten, aufsteckbar
VE = 5 Stück, Preis pro VE

527857



Höhe x Breite mm	900 x 500				900 x 1000		
Schubladen	4	6	7	8	10	12	14
Anzahl x Höhe mm	4 x 200	4 x 100 2 x 200	6 x 100 1 x 200	8 x 100	4 x 100 6 x 200	8 x 100 4 x 200	12 x 100 2 x 200
[1] lichtgrau	401381	401386	401390	401394	401399	401403	401407
andersfarbig	401382	401387	401391	401396	401400	401404	401408
[2] lichtgrau	401383	401388	401392	401397	401401	401405	401410
andersfarbig	401385	401389	401393	401398	401402	401406	401411



Höhe x Breite mm	900 x 1500			1800 x 1000		
Schubladen	15	18	21	22	28	34
Anzahl x Höhe mm	6 x 100 9 x 200	12 x 100 6 x 200	18 x 100 3 x 200	10 x 100 12 x 200	22 x 100 6 x 200	34 x 100
[1] lichtgrau	401412	401416	401420	401424	401428	401433
andersfarbig	401413	401417	401421	401425	401429	401434
[2] lichtgrau	401414	401418	401422	401426	401430	401435
andersfarbig	401415	401419	401423	401427	401432	401436

Schubladen-Einteilung



Für Ausführung [1]

1 Satz = 1 Längs-, 2 Querteiler

Höhe 100 mm	100226
Höhe 200 mm	100227

1 Satz = 1 Längs-, 4 Querteiler

Höhe 100 mm	100228
Höhe 200 mm	100229

1 Satz = 2 Längs-, 6 Querteiler

Höhe 100 mm	100230
Höhe 200 mm	100232

Für Ausführung [2]

1 Satz = 1 Längs-, 2 Querteiler

Höhe 100 mm	700009
Höhe 200 mm	700010

1 Satz = 1 Längs-, 4 Querteiler

Höhe 100 mm	700011
Höhe 200 mm	700012

1 Satz = 2 Längs-, 6 Querteiler

Höhe 100 mm	700014
Höhe 200 mm	700015