

ASI50 – Hydraulischer Akkuschnaider bis Ø 50 mm

Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 50mm.

Eigenschaften:

- leichte und kompakte Konstruktion
- klappbarer Schneidkopf um 360° drehbar
- Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik
- Druckentlastungstaste im Einhandbetrieb von beiden Seiten zu betätigen (Links- und Rechtshänder)
- ergonomischer Griff mit ausgewogener Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Gehäuse, Griffhülse und Druckentlastungstaste vollständig aus isolierendem und stossfestem Kunststoffmaterial
- Schneidbereich: 50 mm
- Schneidkraft: 60 kN
- Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa)
- Gewicht lose: ca. 4,9 kg

Elektronikmodul (Funktionen und Anzeigen):

- permanente Akku-Ladezustandskontrolle mittels 10 Balken-LED (7 grüne + 2 orange + 1 rote LED)
- Multifunktions-Leuchtdiode (3-Farben LED) für:
 - Überwachung des Arbeitsvorganges und Zustandsanzeige: (grün= ok; orange= Wartung/Service; rot= Störung)
 - Überwachung und Anzeige des nächsten Service-Intervalls
 - Fehleranzeige bei evtl. Störungen (bei Überlastung, Überstrom, Übertemperatur, usw.)



Kunststoffkoffer – KKAS1

Set-Bestückung:

- Hydraulische Akkuschnaider
- Akku 14,4V/2,6Ah Li-Ion – RA9
- Ladegerät – LG7
- Handschlaufe für Transport und Sicherheit
- Kunststoffkoffer
- Tragegurt - TG2

Einsatzbereich:		Zugfestigkeit	<Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm	
Kupfer	Kabel	<410																					
Aluminium	Kabel	<210																					

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	Abmessungen	⚖️
Akkuschnaider hydr. 50mm im Set	25851101	ASI50	610 x 400 x 140 mm	ca. 8,1 kg
Ersatzteile				
bewegliches Messer für Schneidkopf	25852094	SMI50		ca. 100 g
feststehendes Messer für Schneidkopf	25852093	GMI50		ca. 100 g