


| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. Part No.: | 1600-0457 |
| Art.-Name Item name: | Penlight PLC20B-LED |
| Projekt Project: | 810711 |
| Dokument-version Document version: | V0 |



| Leuchte Lamp: | |
|-----------------|--|
| # | Beschreibung Description |
| 1. | Leuchtmittel Illuminants 5mm LED |
| 2. | Lichtstrom [Lumen] Luminous flux / Light output [Lumen] 13 lm |
| 3. | Maximale Beleuchtungsstärke @ 0.5m Peak beam illuminance @ 0.5m 230 lx |
| 4. | Leuchtweite Beam distance 15 m |
| 5. | Leuchtdauer Run time 42 h |
| 6. | LED Nennlebensdauer LED nominal lifetime 100.000 h |
| 7. | Farbtemperatur (Kelvin) Colour temperature (Kelvin) 8000-9000 K |
| 8. | Farbwiedergabeindex (CRI) Colour rendering index (CRI) 70 Ra |
| 9. | Risikogruppe Risk Group RGO |
| 10. | Mindest-Abstand zu beleuchteten Gegenständen Min. distance from lighted objects 0 cm |
| 11. | Nom. Halbwertswinkel (Grad) des Lichtstrahls Nominal beam angle (degree) 20° |
| 12. | Schutzklasse Protection class 3 |
| 13. | Umgebungs-Temperatur im Licht-Betrieb Ambient temperature at light operation -10 °C ... 25 °C |
| 14. | Gehäusematerial Housing material ABS + Aluminum |
| 15. | Gehäuseabmessungen Housing dimensions 122,5 x ø 13 x 16,5 mm |
| 16. | Kompatible Batterien Compatible non-rechargeable batteries Alkaline 2x Micro AAA |
| 17. | Schutzart (IP-Kode) Ingress Protection Marking (IP code) IP 20 |
| 18. | Clip-Tasten-Funktion Clip button function Drücken und Halten: Lampe an / Loslassen: Lampe aus Press and hold: Lamp on / Release: Lamp off |
| 19. | Netto-Gewicht Net Weight 17 g (Lampe Lamp) 40 g (Lampe inkl. Batterien Lamp incl. batteries) |
| 20. | Weitere Merkmale More features Clip-Taster Clip button |
| 21. | Garantie Warranty 2 Jahre Years |
| 22. | Enthaltenes Zubehör Included accessories - Bedienungsanleitung Operating instruction - Garantiekarte Warranty card - 2x Batterien ANSMANN Redline Alkaline AAA 2x batteries ANSMANN Redline Alkaline AAA |
| 23. | Verpackung Package Farbige Faltschachtel Coloured folding box |
| 24. | Lagertemperatur Storage temperature -10 °C...50 °C |
| 25. | Empfohlene Lagerbedingungen Recommended storage conditions Temperatur Temperature: 5...25 °C Luftfeuchtigkeit Relative humidity: 45...75 % |
| 26. | Approbationen Approvals CE |

ANSMANN AG | Industriestr. 10 | D-97959 Assamstadt | Phone +49 6294 4204-0 | E-Mail: info@ansmann.de | Web: www.ansmann.de

Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raum-Beleuchtung im Haushalt geeignet. |

This lamp is designed for mobile use, the LED lamp included is not suitable for household room illumination.

Die LED ist nicht entfernbar bzw. austauschbar. | The luminaire is not designed for a replacement of the LED.