

RC2 Inspektionskamera 30 m + **GF3** Glasfaserstab Ø 3 mm 30 m

für Rohrinspektion über lange Distanzen von bis zu 30 m

Art.-Nr.: 11146



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

Umfangreiches Zubehör inklusive

A		F	
B		G	
C		H	
D		I	
E		J	
		K	

A RG7 Führungsspitze mit Frontgewinde
B Systemgleiter RC2
C LED-Akku-Hochleistungs Lampe 320 Lumen (aufladbar über USB-C Ladebuchse)
D USB-Kabel 1,5 m (Stecker: USB/ USB-C)
E USB Euro-Netzstecker 230 V
F Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
G Magnet Fang-Set
H Fanghaken
I Gewindeaufsatz RC2
J Aufsatz biegsam 12 cm
K Verbindungsgewinde-Set, RTG Ø 6 mm

VIDEO

RC2

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

DATEN	
ART.-NR.	11146
KABELLÄNGE	30 m
GEWICHT	4,932 kg
MONITOR	3.5" TFT LCD Monitor 16 M color
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
BILDWINKEL	64 °
FOCUS-DISTANZ	30 mm - 80 m
ANSCHLUSS	230 V oder Akku Betrieb (Akku enthalten)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR
EAN-CODE	9120045477177

BESCHREIBUNG

RC2 Inspektionskamera - 30 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5" TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67, Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, -Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm).

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm: Beschreibung siehe Seite 2

Optimales Einsatzgebiet: RC2 - für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 30 m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw...). GF3 - für Rohrdimension 10 mm - 50 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 x RC2 Inspektionskamera - 30 m, inkl. umfangreichem Zubehör, 1 x GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m, inklusive umfangreichem Zubehör (Lieferumfang siehe Website)

VORTEILE

- ✓ Schutzklasse IP 67
- ✓ Rohrinspektion ab Ø 14 mm (Innen)
- ✓ Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- ✓ Auch für Hohrauminspektion und abgehängte Decken
- ✓ Speicherfunktion/Beweissicherung - Foto (JPG), Video HD (AVI) und Audio
- ✓ Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über XB 300/500/500T ab- oder aufgespult werden

INFORMATION

Kombinierbare Einziehsysteme:

RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm
5 - 30 m - Art.Nr.: 30027 - 30043

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm
mit Meterzähler/ohne Meterzähler
20 - 50 m - Art.Nr. 10192 - 10195
20 - 50 m - Art.Nr. 10196 - 10198

Glasfaserstäbe
GF4,5, GF6, GF7,5, GF9, GF11, GF 15

RUNPOSTICKS
Comfort - Art.Nr. 10020
Standard - Art.Nr. 10016

Hier klicken Produktinformationen

Hier klicken Produktinformationen

Hier klicken Produktinformationen

Hier klicken Produktinformationen

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10–50 mm

Art.-Nr.: 10192 | 10193 | 10195



Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

Stabende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

Achtung! Stromleitend

Inhalt Zubehör (16-teilig)

Einfacher Servicezugang / Zubehörbox

Anti-Rutsch-Beschichtung

Nur eine Schraube öffnen

Zubehörbox 16-teilig

[VIDEO](#)

GF3

Hier klicken Video

KG 130

PATENTIERT

Hier klicken Produktinformationen

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	10 – 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

DATEN			
ART.-NR.	10192	10193	10195
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR Ø	optimal von 10 mm - 50 mm		
ABMESSUNG	L: 295 mm x B: 245 mm x H: 74 mm		
EAN-CODE - 10192	9120045476729		
EAN-CODE - 10193	9120045477122		
EAN-CODE - 10195	9120045477139		

BESCHREIBUNG

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 16-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 13 mm – 50 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse beidseitig (Stab-Anfang/Stab-Ende), Inhalt Zubehörbox: 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopf-Batterie CR2032

VORTEILE

- Integrierter digitaler Meterzähler
- Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Autom. Rückschub-Sicherung
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Extrem stoßfeste Box
- Auch für belegte Rohre
- Inkludierte Kabelziehschleufe
- RC2 Inspektionskamera kompatibel
- Gesamtbruchlast 130 kg

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

10 m - Art.Nr.: 10139

30 m - Art.Nr.: 10140

50 m - Art.Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen